

## Für die **schnelle** und **schonende** Trocknung von Vollmasken



Der MENZL-Maskentrockenschrank ermöglicht eine schnelle und produktschonende Trocknung von Vollmasken.


Das Grundgerät ist für die Trocknung von Vollmasken mit Rundgewindeanschluss ausgelegt. Mittels Übergangsadapter können Vollmasken unterschiedlichster Hersteller und Anschlussarten getrocknet werden.

Während des Trockenvorgangs wird die erwärmte Luft direkt in die zu trocknenden Masken eingeblasen (Zwangselüftung).

Die feuchte Abluft entweicht über eine Öffnung an der Schrankoberseite in den Raum. Der Trockenschrank kann als Tischmodell oder an einer Wand montiert verwendet werden.



Zur Trocknung eingebrachte Maske



Masken-Zwangselüftung

### Lieferumfang

- ❖ Trockenschrank
- ❖ Netzkabel
- ❖ Benutzerhandbuch

### Ausführungsmöglichkeiten

- ❖ **TM-06** ..... **330-195**  
 Abmessungen (B x H x T): 600 x 600 x 350 mm  
 Aufnahme für 6 Vollmasken
- ❖ **TM-09** ..... **330-090**  
 Abmessungen (B x H x T): 600 x 600 x 350 mm  
 Aufnahme für 9 Vollmasken
- ❖ **TM-12** ..... **330-091**  
 Abmessungen (B x H x T): 760 x 760 x 300 mm  
 Aufnahme für 12 Vollmasken
- ❖ **TM-16** ..... **330-092**  
 Abmessungen (B x H x T): 800 x 1.000 x 300 mm  
 Aufnahme für 16 Vollmasken



Wandhalterung



Trockengebläse TG 05

### Trockengebläse

- ❖ **TG 05** ..... **330-087**  
 Abmessungen (B x H x T): 200 x 450 x 160 mm  
 Stromversorgung: 230 V; 50 Hz  
 Leistungsaufnahme: 1.400 W

Das Trockengebläse TG 05 ist **NICHT** Bestandteil des Trockenschrankes und separat zu bestellen!

Dank der Laufruhe des TG 05 ist sein Betrieb auch in Atemschutzwerkstätten möglich.

Bei kleineren Aufstellungsräumlichkeiten, in denen kein optimaler Luftwechsel gegeben ist, wird ein Luftentfeuchtungsgerät (*Zubehör*) empfohlen.

Das Trockengebläse wird üblicherweise direkt am Trockenschrank montiert, kann aber auch andernorts installiert und mittels Schlauchleitung mit dem Schrank verbunden werden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## Zubehör

Trockenadapter	Rundgewinde	<b>330-616</b>
	M 45x3	<b>330-503</b>
	AUER Steckanschluss	<b>330-505</b>
	AUER Steckanschluss AutoMaXX	<b>330-506</b>
	Dräger Steckanschluss	<b>330-507</b>
	Interspiro Steckanschluss	<b>330-508</b>
	Interspiro Clic	<b>330-509</b>
	Interspiro S-Klasse	<b>330-553</b>
	Einheits-Steckanschluss	<b>330-504</b>
	Racal Steckanschluss	<b>auf Anfrage</b>

## Luftentfeuchter



Um einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum und damit das Ansaugen gesättigter Luft in den Trocknungszyklus zu verhindern. **auf Anfrage**

